



# DOSAFOS PLUS

非缓释系统  
使用多磷酸盐晶体

为非饮用水应用而设计的给料系统

# DOSAFOS PLUS

使用多磷酸盐晶体的给料系统




DOSA FOS PLUS



DOSA FOS PLUS HA



多磷酸盐晶体补充装0.5公斤和1.5公斤包装，可选6/10（小）或10/20（大）晶体，补充 DOSA FOS PLUS 3P和 DOSA FOS MIGNON PLUS



HA多磷酸盐滤芯使用抗菌平面密封垫，高度为5英寸、7英寸、10英寸，DOSA FOS HA的替换滤芯



HA MIGNON多磷酸盐滤芯使用抗菌平面密封垫5" M，补充DOSA FOS MIGNON HA

## 认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25（意大利），ACS卫生认证（法国），EAC/Ghostreghistrzia（俄罗斯）以及WaterMark（澳大利亚）的要求。

## 按需提供的配件



-U-扳手 编号 RB7403013



-用于Mignon 3P的L-扳手 编号RB7403001  
-用于Mignon 2P的M-扳手 编号RB7403002



-S-壁挂支架 编号 RB7400007



3/4" 黄铜短节，带O型圈（两个） 编号RB7404001  
1" 黄铜短节，带O型圈（两个） 编号 RB7404002



3/4" 塑料短节，带O型圈 编号 LB7404012



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油 编号 RE9020650

## 图例



家用



专业及工业用







滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体（CO2）排放的承诺。




DOSAFOS SENIOR PLUS 3P

滤壳型号      版本      进水/出水      螺纹类型      多磷酸盐填充类型



\*BSP  
平行管螺纹 (圆柱管)  
ISO 228



\*\*NPT  
锥管螺纹 (圆锥管)  
ANSI/ASME B1.20.1






# DOSAFOS PLUS 3P

## 工作条件

最大工作压力：  
 BSP版本 \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
 NPT版本 \_\_\_\_\_ 8.6 bar (125 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 35° C (95° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)  
 最大总硬度 \_\_\_\_\_ 50° f (500 ppm CaCO3)

## 材料规格

无毒材料，适用于饮用水  
 机头和环形螺母：增强聚丙烯  
 滤壳：PET  
 O型圈：EPDM  
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM  
 进/出水螺纹：CW 617N黄铜



**注**-处理过的水可加热到最高75° C - 80° C，超过此温度，多磷酸盐会逐渐失效

## DOSAFOS PLUS 3P SX 使用多磷酸盐晶体颗粒

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA404T811	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P MFO SX	晶体颗粒	650	1/2"	191	133	130
RA404T831	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P AFO SX	晶体颗粒	650	3/4"	191	133	130
RA404T851	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P BFO SX	晶体颗粒	650	1"	197	145	130
RA404T911	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P MFO SX	晶体颗粒	1050	1/2"	241	133	130
RA404T931	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P AFO SX	晶体颗粒	1050	3/4"	241	133	130
RA404T951	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P BFO SX	晶体颗粒	1050	1"	247	145	130
RA404T111	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P MFO SX	晶体颗粒	1550	1/2"	315	133	130
RA404T131	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P AFO SX	晶体颗粒	1550	3/4"	315	133	130
RA404T151	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P BFO SX	晶体颗粒	1550	1"	321	145	130

g\*= 多磷酸盐晶体克数

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA404T821	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P MFP SX	晶体颗粒	650	1/2"	191	133	130
RA404T841	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P AFP SX	晶体颗粒	650	3/4"	191	133	130
RA404T861	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P BFP SX	晶体颗粒	650	1"	197	145	130
RA404T921	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P MFP SX	晶体颗粒	1050	1/2"	241	133	130
RA404T941	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P AFP SX	晶体颗粒	1050	3/4"	241	133	130
RA404T961	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P BFP SX	晶体颗粒	1050	1"	247	145	130
RA404T121	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P MFP SX	晶体颗粒	1550	1/2"	315	133	130
RA404T141	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P AFP SX	晶体颗粒	1550	3/4"	315	133	130
RA404T161	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P BFP SX	晶体颗粒	1550	1"	321	145	130

### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA404T842	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P AFP NPT SX	晶体颗粒	650	3/4"	191	133	130
RA404T862	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P BFP NPT SX	晶体颗粒	650	1"	197	145	130
RA404T942	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P AFP NPT SX	晶体颗粒	1050	3/4"	241	133	130
RA404T962	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P BFP NPT SX	晶体颗粒	1050	1"	247	145	130
RA404T142	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P AFP NPT SX	晶体颗粒	1550	3/4"	315	133	130
RA404T162	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P BFP NPT SX	晶体颗粒	1550	1"	321	145	130

g\*= 多磷酸盐晶体克数

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA404T825	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P MMP SX	晶体颗粒	650	1/2"	191	175	130
RA404T845	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P AMP SX	晶体颗粒	650	3/4"	191	175	130
RA404T865	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P BMP SX	晶体颗粒	650	1"	197	175	130
RA404T925	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P MMP SX	晶体颗粒	1050	1/2"	241	175	130
RA404T945	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P AMP SX	晶体颗粒	1050	3/4"	241	175	130
RA404T965	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P BMP SX	晶体颗粒	1050	1"	247	175	130
RA404T125	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P MMP SX	晶体颗粒	1550	1/2"	315	175	130
RA404T145	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P AMP SX	晶体颗粒	1550	3/4"	315	175	130
RA404T165	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P BMP SX	晶体颗粒	1550	1"	321	175	130

g\*= 多磷酸盐晶体克数

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



# DOSAFOS PLUS 3P HA


## 工作条件

最大工作压力：  
 BSP版本 \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
 NPT版本 \_\_\_\_\_ 8.6 bar (125 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 35° C (95° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)  
 最大总硬度 \_\_\_\_\_ 50° f (500 ppm CaCO<sub>3</sub>)

## 材料规格

无毒材料，适用于饮用水  
 机头和环形螺母：增强聚丙烯  
 滤壳：PET  
 O型圈：EPDM  
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM  
 进/出水螺纹：CW 617N黄铜

**注** -处理过的水可加热到最高75° C - 80° C，超过此温度，多磷酸盐会逐渐失效



## DOSAFOS PLUS 3P SX HA 使用HA多磷酸盐晶体滤芯

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA404T814	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P MFO SX + HA	HA 5" SX 滤芯	1/2"	191	133	130
RA404T834	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P AFO SX + HA	HA 5" SX 滤芯	3/4"	191	133	130
RA404T854	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P BFO SX + HA	HA 5" SX 滤芯	1"	197	145	130
RA404T914	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P MFO SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1/2"	241	133	130
RA404T934	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P AFO SX + HA	HA 7" SX 滤芯	3/4"	241	133	130
RA404T954	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P BFO SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1"	247	145	130
RA404T114	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P MFO SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1/2"	315	133	130
RA404T134	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P AFO SX + HA	HA 10" SX 滤芯	3/4"	315	133	130
RA404T154	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P BFO SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1"	321	145	130

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA404T823	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P MFP SX + HA	HA 5" SX 滤芯	1/2"	191	133	130
RA404T843	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P AFP SX + HA	HA 5" SX 滤芯	3/4"	191	133	130
RA404T863	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P BFP SX + HA	HA 5" SX 滤芯	1"	197	145	130
RA404T923	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P MFP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1/2"	241	133	130
RA404T943	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P AFP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	3/4"	241	133	130
RA404T963	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P BFP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1"	247	145	130
RA404T120	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P MFP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1/2"	315	133	130
RA404T143	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P AFP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	3/4"	315	133	130
RA404T163	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P BFP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1"	321	145	130

### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA404T844	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P AFP NPT SX + HA	HA 5" SX 滤芯	3/4"	191	133	130
RA404T864	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P BFP NPT SX + HA	HA 5" SX 滤芯	1"	197	145	130
RA404T944	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P AFP NPT SX + HA	HA 7" SX 滤芯	3/4"	241	133	130
RA404T964	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P BFP NPT SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1"	247	145	130
RA404T144	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P AFP NPT SX + HA	HA 10" SX 滤芯	3/4"	315	133	130
RA404T164	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P BFP NPT SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1"	321	145	130

### 塑料BSP螺纹滤壳


编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA404T826	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P MMP SX + HA	HA 5" SX 滤芯	1/2"	191	175	130
RA404T846	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P AMP SX + HA	HA 5" SX 滤芯	3/4"	191	175	130
RA404T866	DOSAFOS MEDIUM PLUS 3P BMP SX + HA	HA 5" SX 滤芯	1"	197	175	130
RA404T926	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P MMP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1/2"	241	175	130
RA404T946	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P AMP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	3/4"	241	175	130
RA404T966	DOSAFOS JUNIOR PLUS 3P BMP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1"	247	175	130
RA404T126	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P MMP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1/2"	315	175	130
RA404T146	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P AMP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	3/4"	315	175	130
RA404T166	DOSAFOS SENIOR PLUS 3P BMP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1"	321	175	130

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

阻垢处理



# DOSAFOS PLUS 2P



### 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 35° C (95° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)  
 最大总硬度 \_\_\_\_\_ 50° f (500 ppm CaCO<sub>3</sub>)

**注** -处理过的水可加热到最高75° C - 80° C  
 , 超过此温度, 多磷酸盐会逐渐失效

### 材料规格

无毒材料, 适用于饮用水  
 机头: 增强聚丙烯  
 滤壳: SAN  
 O型圈: EPDM  
 通气阀: 阀体聚丙烯, O型圈EPDM  
 进/出水螺纹: CW 617N黄铜

## DOSAFOS PLUS 2P SX 使用多磷酸盐晶体颗粒

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA404P712	DOSAFOS CADET PLUS 2P MFO SX	晶体颗粒	400	1/2"	169	133	130
RA404P732	DOSAFOS CADET PLUS 2P AFO SX	晶体颗粒	400	3/4"	169	133	130
RA404P752	DOSAFOS CADET PLUS 2P BFO SX	晶体颗粒	400	1"	175	145	130
RA404P012	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P MFO SX	晶体颗粒	950	1/2"	241	133	130
RA404P032	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P AFO SX	晶体颗粒	950	3/4"	241	133	130
RA404P052	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P BFO SX	晶体颗粒	950	1"	247	145	130
RA404P212	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P MFO SX	晶体颗粒	1500	1/2"	315	133	130
RA404P232	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P AFO SX	晶体颗粒	1500	3/4"	315	133	130
RA404P252	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P BFO SX	晶体颗粒	1500	1"	321	145	130

g\* = 多磷酸盐晶体克数

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA404P722	DOSAFOS CADET PLUS 2P MFP SX	晶体颗粒	400	1/2"	169	133	130
RA404P742	DOSAFOS CADET PLUS 2P AFP SX	晶体颗粒	400	3/4"	169	133	130
RA404P762	DOSAFOS CADET PLUS 2P BFP SX	晶体颗粒	400	1"	175	145	130
RA404P022	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P MFP SX	晶体颗粒	950	1/2"	241	133	130
RA404P042	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P AFP SX	晶体颗粒	950	3/4"	241	133	130
RA404P062	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P BFP SX	晶体颗粒	950	1"	247	145	130
RA404P122	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P MFP SX	晶体颗粒	1500	1/2"	315	133	130
RA404P242	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P AFP SX	晶体颗粒	1500	3/4"	315	133	130
RA404P262	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P BFP SX	晶体颗粒	1500	1"	321	145	130

### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA404P743	DOSAFOS CADET PLUS 2P AFP NPT SX	晶体颗粒	400	3/4"	169	133	130
RA404P763	DOSAFOS CADET PLUS 2P BFP NPT SX	晶体颗粒	400	1"	175	145	130
RA404P043	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P AFP NPT SX	晶体颗粒	950	3/4"	241	133	130
RA404P063	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P BFP NPT SX	晶体颗粒	950	1"	247	145	130
RA404P243	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P AFP NPT SX	晶体颗粒	1500	3/4"	315	133	130
RA404P263	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P BFP NPT SX	晶体颗粒	1500	1"	321	145	130

g\* = 多磷酸盐晶体克数

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	使用的补充装	g*	进/出水口	尺寸 毫米		
					A	B	C
RA404P725	DOSAFOS CADET PLUS 2P MMP SX	晶体颗粒	400	1/2"	169	175	130
RA404P745	DOSAFOS CADET PLUS 2P AMP SX	晶体颗粒	400	3/4"	169	175	130
RA404P765	DOSAFOS CADET PLUS 2P BMP SX	晶体颗粒	400	1"	175	175	130
RA404P026	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P MMP SX	晶体颗粒	950	1/2"	241	175	130
RA404P046	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P AMP SX	晶体颗粒	950	3/4"	241	175	130
RA404P066	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P BMP SX	晶体颗粒	950	1"	247	175	130
RA404P125	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P MMP SX	晶体颗粒	1500	1/2"	315	175	130
RA404P145	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P AMP SX	晶体颗粒	1500	3/4"	315	175	130
RA404P165	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P BMP SX	晶体颗粒	1500	1"	321	175	130

g\* = 多磷酸盐晶体克数

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



# DOSAFOS PLUS 2P HA


## 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
 最高工作温度 \_\_\_\_\_ 35° C (95° F)  
 最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)  
 最大总硬度 \_\_\_\_\_ 50° f (500 ppm CaCO3)

**注** -处理过的水可加热到最高75° C - 80° C，超过此温度，多磷酸盐会逐渐失效

## 材料规格

无毒材料，适用于饮用水  
 机头：增强聚丙烯  
 滤壳：SAN  
 O型圈：EPDM  
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM  
 进/出水螺纹：CW 617N黄铜



## DOSAFOS PLUS 2P SX HA 使用HA多磷酸盐晶体滤芯

### 黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA404P014	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P MFO SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1/2"	241	133	130
RA404P034	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P AFO SX + HA	HA 7" SX 滤芯	3/4"	241	133	130
RA404P054	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P BFO SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1"	247	145	130
RA404P214	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P MFO SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1/2"	315	133	130
RA404P234	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P AFO SX + HA	HA 10" SX 滤芯	3/4"	315	133	130
RA404P254	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P BFO SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1"	321	145	130

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA404P024	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P MFP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1/2"	241	133	130
RA404P044	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P AFP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	3/4"	241	133	130
RA404P064	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P BFP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1"	247	145	130
RA404P124	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P MFP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1/2"	315	133	130
RA404P244	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P AFP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	3/4"	315	133	130
RA404P264	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P BFP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1"	321	145	130

### 塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA404P045	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P AFP NPT SX + HA	HA 7" SX 滤芯	3/4"	241	133	130
RA404P065	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P BFP NPT SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1"	247	145	130
RA404P245	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P AFP NPT SX + HA	HA 10" SX 滤芯	3/4"	315	133	130
RA404P265	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P BFP NPT SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1"	321	145	130

### 塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	适用的滤芯	进/出口	尺寸毫米		
				A	B	C
RA404P027	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P MMP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1/2"	241	175	130
RA404P047	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P AMP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	3/4"	241	175	130
RA404P067	DOSAFOS JUNIOR PLUS 2P BMP SX + HA	HA 7" SX 滤芯	1"	247	175	130
RA404P126	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P MMP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1/2"	315	175	130
RA404P146	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P AMP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	3/4"	315	175	130
RA404P166	DOSAFOS SENIOR PLUS 2P BMP SX + HA	HA 10" SX 滤芯	1"	321	175	130

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限