



PLUS 3P 和 2P

适用于SX滤芯的滤壳

适用于标准SX (DOE)滤芯的全系列滤壳，
高度从4英寸到20英寸。

PLUS SX 滤壳

适用于SX滤芯

PLUS SX滤壳适用于标准SX (DOE)滤芯

雅德拉斯®全系列SX滤芯适用于PLUS SX滤壳，并可配备在最大范围的水过滤和处理装置上。



SX 滤芯
带标准平面密封圈

滤壳有两个主要版本

- 适用于滤芯高度为5" , 7" , 10" , 20" 的**3P**滤壳
- 适用于滤芯高度为4" , 7" , 10"的**2P**滤壳

所有3P和2P滤壳都包含单支、DUPLEX和TRIPLEX等型号。

PLUS SX滤壳可作为单级或多级管线过滤器，适用于每一种全屋净水应用，PLUS SX滤壳秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注，采用最优质和最先进的材料制成，确保我们产品的绝对高品质

认证



一系列滤壳依据NSF/ANSI 42, 61, 372-无铅以及CSAB483.1, 通过IAPMO RT认证, 符合美国和加拿大有关饮用水的相关规定。



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25 (意大利)，ACS卫生认证 (法国)，EAC/Ghostreghistracia (俄罗斯) 以及WaterMark (澳大利亚) 的要求。

图例



家用



专业及工业用



滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。

按需提供配件



-U-扳手 编号 RB7403013



-S-壁挂支架 编号 RB7400007



-D-壁挂支架 编号 RB7400009



-T-壁挂支架 编号 RB7401010



3/4" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号RB7404001

1" 黄铜短节，带O型圈 (两个) 编号 RB7404002



3/4" 塑料短节，带O型圈 编号 LB7404012



3/4" - 1/4" 塑料转接头，带O型圈 编号 LB9020611



4" 扩散管 编号 LB7405002

5" 扩散管 编号 LB7405003

7" 扩散管 编号 LB7405004

10" 扩散管 编号 LB7405005



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650

滤瓶范围



SENIOR

- 滤壳型号**
- CADET DUPLEX
 - MEDIUM DUPLEX
 - JUNIOR DUPLEX
 - SENIOR DUPLEX
 - MASTER DUPLEX



- CADET TRIPLEX
- MEDIUM TRIPLEX
- JUNIOR TRIPLEX
- SENIOR TRIPLEX
- MASTER TRIPLEX



PLUS

PLUS



PLUS M



3P

版本

3P



2P



A

进水/出水

M 1/2"


A 3/4"

B 1"


FO

螺纹类型

FO - 黄铜英国标准管螺纹*



FP - 塑料英国标准管螺纹*




MP - 塑料英国标准管螺纹*




SX

滤芯类型

SX - 标准平面密封圈



FP NPT - 塑料美国标准管螺纹**



TS

壳体类型


TS - 透明 (PET)




AS - 透明 (SAN)



AB - 蓝色 (PET)



*BSP
平行管螺纹 (圆柱管)
ISO 228



**NPT
锥管螺纹 (圆锥管)
ANSI/ASME B1.20.1




PLUS 3P SX

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜



PLUS 3P SX 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|--------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T111 | MEDIUM PLUS 3P MFO SX TS | 5" | 1/2" | 191 | 133 | 130 |
| RA107T411 | MEDIUM PLUS 3P AFO SX TS | 5" | 3/4" | 191 | 133 | 130 |
| RA107T711 | MEDIUM PLUS 3P BFO SX TS | 5" | 1" | 197 | 145 | 130 |
| RA109T111 | JUNIOR PLUS 3P MFO SX TS | 7" | 1/2" | 241 | 133 | 130 |
| RA109T411 | JUNIOR PLUS 3P AFO SX TS | 7" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA109T711 | JUNIOR PLUS 3P BFO SX TS | 7" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA111T111 | SENIOR PLUS 3P MFO SX TS | 10" | 1/2" | 315 | 133 | 130 |
| RA111T411 | SENIOR PLUS 3P AFO SX TS | 10" | 3/4" | 315 | 133 | 130 |
| RA111T711 | SENIOR PLUS 3P BFO SX TS | 10" | 1" | 321 | 145 | 130 |
| RA115T111 | MASTER PLUS 3P MFO SX TS | 20" | 1/2" | 571 | 133 | 130 |
| RA115T411 | MASTER PLUS 3P AFO SX TS | 20" | 3/4" | 571 | 133 | 130 |
| RA115T711 | MASTER PLUS 3P BFO SX TS | 20" | 1" | 577 | 145 | 130 |

塑料BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|--------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T211 | MEDIUM PLUS 3P MFP SX TS | 5" | 1/2" | 191 | 133 | 130 |
| RA107T511 | MEDIUM PLUS 3P AFP SX TS | 5" | 3/4" | 191 | 133 | 130 |
| RA107T811 | MEDIUM PLUS 3P BFP SX TS | 5" | 1" | 197 | 145 | 130 |
| RA109T211 | JUNIOR PLUS 3P MFP SX TS | 7" | 1/2" | 241 | 133 | 130 |
| RA109T511 | JUNIOR PLUS 3P AFP SX TS | 7" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA109T811 | JUNIOR PLUS 3P BFP SX TS | 7" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA111T211 | SENIOR PLUS 3P MFP SX TS | 10" | 1/2" | 315 | 133 | 130 |
| RA111T511 | SENIOR PLUS 3P AFP SX TS | 10" | 3/4" | 315 | 133 | 130 |
| RA111T811 | SENIOR PLUS 3P BFP SX TS | 10" | 1" | 321 | 145 | 130 |
| RA115T211 | MASTER PLUS 3P MFP SX TS | 20" | 1/2" | 571 | 133 | 130 |
| RA115T511 | MASTER PLUS 3P AFP SX TS | 20" | 3/4" | 571 | 133 | 130 |
| RA115T811 | MASTER PLUS 3P BFP SX TS | 20" | 1" | 577 | 145 | 130 |

塑料NPT螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T513 | MEDIUM PLUS 3P AFP NPT SX TS | 5" | 3/4" | 191 | 133 | 130 |
| RA107T813 | MEDIUM PLUS 3P BFP NPT SX TS | 5" | 1" | 197 | 145 | 130 |
| RA109T513 | JUNIOR PLUS 3P AFP NPT SX TS | 7" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA109T813 | JUNIOR PLUS 3P BFP NPT SX TS | 7" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA111T610 | SENIOR PLUS 3P AFP NPT SX TS | 10" | 3/4" | 315 | 133 | 130 |
| RA111T611 | SENIOR PLUS 3P BFP NPT SX TS | 10" | 1" | 321 | 145 | 130 |
| RA115T611 | MASTER PLUS 3P AFP NPT SX TS | 20" | 3/4" | 571 | 133 | 130 |
| RA115T813 | MASTER PLUS 3P BFP NPT SX TS | 20" | 1" | 577 | 145 | 130 |


塑料BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|--------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T215 | MEDIUM PLUS 3P MMP SX TS | 5" | 1/2" | 191 | 175 | 130 |
| RA107T515 | MEDIUM PLUS 3P AMP SX TS | 5" | 3/4" | 191 | 175 | 130 |
| RA107T815 | MEDIUM PLUS 3P BMP SX TS | 5" | 1" | 197 | 175 | 130 |
| RA109T215 | JUNIOR PLUS 3P MMP SX TS | 7" | 1/2" | 241 | 175 | 130 |
| RA109T515 | JUNIOR PLUS 3P AMP SX TS | 7" | 3/4" | 241 | 175 | 130 |
| RA109T815 | JUNIOR PLUS 3P BMP SX TS | 7" | 1" | 247 | 175 | 130 |
| RA111T215 | SENIOR PLUS 3P MMP SX TS | 10" | 1/2" | 315 | 175 | 130 |
| RA111T515 | SENIOR PLUS 3P AMP SX TS | 10" | 3/4" | 315 | 175 | 130 |
| RA111T815 | SENIOR PLUS 3P BMP SX TS | 10" | 1" | 321 | 175 | 130 |
| RA115T215 | MASTER PLUS 3P MMP SX TS | 20" | 1/2" | 571 | 175 | 130 |
| RA115T515 | MASTER PLUS 3P AMP SX TS | 20" | 3/4" | 571 | 175 | 130 |
| RA115T815 | MASTER PLUS 3P BMP SX TS | 20" | 1" | 577 | 175 | 130 |

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

PLUS 3P SX 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|--------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T112 | MEDIUM PLUS 3P MFO SX AB | 5" | 1/2" | 191 | 133 | 130 |
| RA107T412 | MEDIUM PLUS 3P AFO SX AB | 5" | 3/4" | 191 | 133 | 130 |
| RA107T712 | MEDIUM PLUS 3P BFO SX AB | 5" | 1" | 197 | 145 | 130 |
| RA109T112 | JUNIOR PLUS 3P MFO SX AB | 7" | 1/2" | 241 | 133 | 130 |
| RA109T412 | JUNIOR PLUS 3P AFO SX AB | 7" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA109T712 | JUNIOR PLUS 3P BFO SX AB | 7" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA111T112 | SENIOR PLUS 3P MFO SX AB | 10" | 1/2" | 315 | 133 | 130 |
| RA111T412 | SENIOR PLUS 3P AFO SX AB | 10" | 3/4" | 315 | 133 | 130 |
| RA111T712 | SENIOR PLUS 3P BFO SX AB | 10" | 1" | 321 | 145 | 130 |
| RA115T112 | MASTER PLUS 3P MFO SX AB | 20" | 1/2" | 571 | 133 | 130 |
| RA115T412 | MASTER PLUS 3P AFO SX AB | 20" | 3/4" | 571 | 133 | 130 |
| RA115T712 | MASTER PLUS 3P BFO SX AB | 20" | 1" | 577 | 145 | 130 |

塑料BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|--------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T212 | MEDIUM PLUS 3P MFP SX AB | 5" | 1/2" | 191 | 133 | 130 |
| RA107T512 | MEDIUM PLUS 3P AFP SX AB | 5" | 3/4" | 191 | 133 | 130 |
| RA107T812 | MEDIUM PLUS 3P BFP SX AB | 5" | 1" | 197 | 145 | 130 |
| RA109T212 | JUNIOR PLUS 3P MFP SX AB | 7" | 1/2" | 241 | 133 | 130 |
| RA109T512 | JUNIOR PLUS 3P AFP SX AB | 7" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA109T812 | JUNIOR PLUS 3P BFP SX AB | 7" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA111T212 | SENIOR PLUS 3P MFP SX AB | 10" | 1/2" | 315 | 133 | 130 |
| RA111T512 | SENIOR PLUS 3P AFP SX AB | 10" | 3/4" | 315 | 133 | 130 |
| RA111T812 | SENIOR PLUS 3P BFP SX AB | 10" | 1" | 321 | 145 | 130 |
| RA115T212 | MASTER PLUS 3P MFP SX AB | 20" | 1/2" | 571 | 133 | 130 |
| RA115T512 | MASTER PLUS 3P AFP SX AB | 20" | 3/4" | 571 | 133 | 130 |
| RA115T812 | MASTER PLUS 3P BFP SX AB | 20" | 1" | 577 | 145 | 130 |

塑料NPT螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T514 | MEDIUM PLUS 3P AFP NPT SX AB | 5" | 3/4" | 191 | 133 | 130 |
| RA107T814 | MEDIUM PLUS 3P BFP NPT SX AB | 5" | 1" | 197 | 145 | 130 |
| RA109T514 | JUNIOR PLUS 3P AFP NPT SX AB | 7" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA109T814 | JUNIOR PLUS 3P BFP NPT SX AB | 7" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA111T612 | SENIOR PLUS 3P AFP NPT SX AB | 10" | 3/4" | 315 | 133 | 130 |
| RA111T613 | SENIOR PLUS 3P BFP NPT SX AB | 10" | 1" | 321 | 145 | 130 |
| RA115T612 | MASTER PLUS 3P AFP NPT SX AB | 20" | 3/4" | 571 | 133 | 130 |
| RA115T814 | MASTER PLUS 3P BFP NPT SX AB | 20" | 1" | 577 | 145 | 130 |

塑料BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|--------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T216 | MEDIUM PLUS 3P MMP SX AB | 5" | 1/2" | 191 | 175 | 130 |
| RA107T516 | MEDIUM PLUS 3P AMP SX AB | 5" | 3/4" | 191 | 175 | 130 |
| RA107T816 | MEDIUM PLUS 3P BMP SX AB | 5" | 1" | 197 | 175 | 130 |
| RA109T216 | JUNIOR PLUS 3P MMP SX AB | 7" | 1/2" | 241 | 175 | 130 |
| RA109T516 | JUNIOR PLUS 3P AMP SX AB | 7" | 3/4" | 241 | 175 | 130 |
| RA109T816 | JUNIOR PLUS 3P BMP SX AB | 7" | 1" | 247 | 175 | 130 |
| RA111T216 | SENIOR PLUS 3P MMP SX AB | 10" | 1/2" | 315 | 175 | 130 |
| RA111T516 | SENIOR PLUS 3P AMP SX AB | 10" | 3/4" | 315 | 175 | 130 |
| RA111T816 | SENIOR PLUS 3P BMP SX AB | 10" | 1" | 321 | 175 | 130 |
| RA115T216 | MASTER PLUS 3P MMP SX AB | 20" | 1/2" | 571 | 175 | 130 |
| RA115T516 | MASTER PLUS 3P AMP SX AB | 20" | 3/4" | 571 | 175 | 130 |
| RA115T816 | MASTER PLUS 3P BMP SX AB | 20" | 1" | 577 | 175 | 130 |


非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



PLUS M 3P SX



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜
 压力表：放射状读数盘，压力范围0-12 bar，0-170 psi

PLUS M 3P SX 透明双压力表滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳



| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|----------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T114 | MEDIUM PLUS M 3P MFO SX TS | 5" | 1/2" | 241 | 133 | 130 |
| RA107T414 | MEDIUM PLUS M 3P AFO SX TS | 5" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA107T714 | MEDIUM PLUS M 3P BFO SX TS | 5" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA109T114 | JUNIOR PLUS M 3P MFO SX TS | 7" | 1/2" | 291 | 133 | 130 |
| RA109T414 | JUNIOR PLUS M 3P AFO SX TS | 7" | 3/4" | 291 | 133 | 130 |
| RA109T714 | JUNIOR PLUS M 3P BFO SX TS | 7" | 1" | 297 | 145 | 130 |
| RA111T114 | SENIOR PLUS M 3P MFO SX TS | 10" | 1/2" | 365 | 133 | 130 |
| RA111T414 | SENIOR PLUS M 3P AFO SX TS | 10" | 3/4" | 365 | 133 | 130 |
| RA111T714 | SENIOR PLUS M 3P BFO SX TS | 10" | 1" | 371 | 145 | 130 |
| RA115T114 | MASTER PLUS M 3P MFO SX TS | 20" | 1/2" | 621 | 133 | 130 |
| RA115T414 | MASTER PLUS M 3P AFO SX TS | 20" | 3/4" | 621 | 133 | 130 |
| RA115T714 | MASTER PLUS M 3P BFO SX TS | 20" | 1" | 627 | 145 | 130 |

塑料BSP螺纹滤壳



| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|----------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T418 | MEDIUM PLUS M 3P AFP SX TS | 5" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA107T718 | MEDIUM PLUS M 3P BFP SX TS | 5" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA109T418 | JUNIOR PLUS M 3P AFP SX TS | 7" | 3/4" | 291 | 133 | 130 |
| RA109T718 | JUNIOR PLUS M 3P BFP SX TS | 7" | 1" | 297 | 145 | 130 |
| RA111T418 | SENIOR PLUS M 3P AFP SX TS | 10" | 3/4" | 365 | 133 | 130 |
| RA111T718 | SENIOR PLUS M 3P BFP SX TS | 10" | 1" | 371 | 145 | 130 |
| RA115T418 | MASTER PLUS M 3P AFP SX TS | 20" | 3/4" | 621 | 133 | 130 |
| RA115T718 | MASTER PLUS M 3P BFP SX TS | 20" | 1" | 627 | 145 | 130 |


塑料NPT螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|--------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T416 | MEDIUM PLUS M 3P AFP NPT SX TS | 5" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA107T716 | MEDIUM PLUS M 3P BFP NPT SX TS | 5" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA109T416 | JUNIOR PLUS M 3P AFP NPT SX TS | 7" | 3/4" | 291 | 133 | 130 |
| RA109T716 | JUNIOR PLUS M 3P BFP NPT SX TS | 7" | 1" | 297 | 145 | 130 |
| RA111T416 | SENIOR PLUS M 3P AFP NPT SX TS | 10" | 3/4" | 365 | 133 | 130 |
| RA111T716 | SENIOR PLUS M 3P BFP NPT SX TS | 10" | 1" | 371 | 145 | 130 |
| RA115T416 | MASTER PLUS M 3P AFP NPT SX TS | 20" | 3/4" | 621 | 133 | 130 |
| RA115T716 | MASTER PLUS M 3P BFP NPT SX TS | 20" | 1" | 627 | 145 | 130 |

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜
 压力表：放射状读数盘，压力范围0-12 bar，0-170 psi

PLUS M 3P SX 蓝色双压力表滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|----------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T115 | MEDIUM PLUS M 3P MFO SX AB | 5" | 1/2" | 241 | 133 | 130 |
| RA107T415 | MEDIUM PLUS M 3P AFO SX AB | 5" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA107T715 | MEDIUM PLUS M 3P BFO SX AB | 5" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA109T115 | JUNIOR PLUS M 3P MFO SX AB | 7" | 1/2" | 291 | 133 | 130 |
| RA109T415 | JUNIOR PLUS M 3P AFO SX AB | 7" | 3/4" | 291 | 133 | 130 |
| RA109T715 | JUNIOR PLUS M 3P BFO SX AB | 7" | 1" | 297 | 145 | 130 |
| RA111T115 | SENIOR PLUS M 3P MFO SX AB | 10" | 1/2" | 365 | 133 | 130 |
| RA111T415 | SENIOR PLUS M 3P AFO SX AB | 10" | 3/4" | 365 | 133 | 130 |
| RA111T715 | SENIOR PLUS M 3P BFO SX AB | 10" | 1" | 371 | 145 | 130 |
| RA115T115 | MASTER PLUS M 3P MFO SX AB | 20" | 1/2" | 621 | 133 | 130 |
| RA115T415 | MASTER PLUS M 3P AFO SX AB | 20" | 3/4" | 621 | 133 | 130 |
| RA115T715 | MASTER PLUS M 3P BFO SX AB | 20" | 1" | 627 | 145 | 130 |

塑料BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|----------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T419 | MEDIUM PLUS M 3P AFP SX AB | 5" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA107T719 | MEDIUM PLUS M 3P BFP SX AB | 5" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA109T419 | JUNIOR PLUS M 3P AFP SX AB | 7" | 3/4" | 291 | 133 | 130 |
| RA109T719 | JUNIOR PLUS M 3P BFP SX AB | 7" | 1" | 297 | 145 | 130 |
| RA111T419 | SENIOR PLUS M 3P AFP SX AB | 10" | 3/4" | 365 | 133 | 130 |
| RA111T719 | SENIOR PLUS M 3P BFP SX AB | 10" | 1" | 371 | 145 | 130 |
| RA115T419 | MASTER PLUS M 3P AFP SX AB | 20" | 3/4" | 621 | 133 | 130 |
| RA115T719 | MASTER PLUS M 3P BFP SX AB | 20" | 1" | 627 | 145 | 130 |

塑料NPT螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|--------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA107T417 | MEDIUM PLUS M 3P AFP NPT SX AB | 5" | 3/4" | 241 | 133 | 130 |
| RA107T717 | MEDIUM PLUS M 3P BFP NPT SX AB | 5" | 1" | 247 | 145 | 130 |
| RA109T417 | JUNIOR PLUS M 3P AFP NPT SX AB | 7" | 3/4" | 291 | 133 | 130 |
| RA109T717 | JUNIOR PLUS M 3P BFP NPT SX AB | 7" | 1" | 297 | 145 | 130 |
| RA111T417 | SENIOR PLUS M 3P AFP NPT SX AB | 10" | 3/4" | 365 | 133 | 130 |
| RA111T717 | SENIOR PLUS M 3P BFP NPT SX AB | 10" | 1" | 371 | 145 | 130 |
| RA115T417 | MASTER PLUS M 3P AFP NPT SX AB | 20" | 3/4" | 621 | 133 | 130 |
| RA115T717 | MASTER PLUS M 3P BFP NPT SX AB | 20" | 1" | 627 | 145 | 130 |


非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



DUPLEX PLUS 3P SX



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

DUPLEX PLUS 3P SX 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|---------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T411 | MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFO SX TS | 5" | 3/4" | 191 | 275 | 130 |
| RA108T711 | MEDIUM DUPLEX PLUS 3P BFO SX TS | 5" | 1" | 191 | 275 | 130 |
| RA110T411 | JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFO SX TS | 7" | 3/4" | 241 | 275 | 130 |
| RA110T711 | JUNIOR DUPLEX PLUS 3P BFO SX TS | 7" | 1" | 241 | 275 | 130 |
| RA112T411 | SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFO SX TS | 10" | 3/4" | 315 | 275 | 130 |
| RA112T711 | SENIOR DUPLEX PLUS 3P BFO SX TS | 10" | 1" | 315 | 275 | 130 |
| RA116T411 | MASTER DUPLEX PLUS 3P AFO SX TS | 20" | 3/4" | 571 | 275 | 130 |
| RA116T711 | MASTER DUPLEX PLUS 3P BFO SX TS | 20" | 1" | 571 | 275 | 130 |

塑料BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|---------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T511 | MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFP SX TS | 5" | 3/4" | 191 | 275 | 130 |
| RA110T511 | JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFP SX TS | 7" | 3/4" | 241 | 275 | 130 |
| RA112T511 | SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFP SX TS | 10" | 3/4" | 315 | 275 | 130 |
| RA116T511 | MASTER DUPLEX PLUS 3P AFP SX TS | 20" | 3/4" | 571 | 275 | 130 |


塑料NPT螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T513 | MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFP NPT SX TS | 5" | 3/4" | 191 | 275 | 130 |
| RA110T513 | JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFP NPT SX TS | 7" | 3/4" | 241 | 275 | 130 |
| RA112T611 | SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFP NPT SX TS | 10" | 3/4" | 315 | 275 | 130 |
| RA116T611 | MASTER DUPLEX PLUS 3P AFP NPT SX TS | 20" | 3/4" | 571 | 275 | 130 |

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜

DUPLEX PLUS 3P SX 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 进/出口 | | 尺寸毫米 | | |
|-----------|---------------------------------|------------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T412 | MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFO SX AB | 5" | 3/4" | 191 | 275 | 130 |
| RA108T712 | MEDIUM DUPLEX PLUS 3P BFO SX AB | 5" | 1" | 191 | 275 | 130 |
| RA110T412 | JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFO SX AB | 7" | 3/4" | 241 | 275 | 130 |
| RA110T712 | JUNIOR DUPLEX PLUS 3P BFO SX AB | 7" | 1" | 241 | 275 | 130 |
| RA112T412 | SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFO SX AB | 10" | 3/4" | 315 | 275 | 130 |
| RA112T712 | SENIOR DUPLEX PLUS 3P BFO SX AB | 10" | 1" | 315 | 275 | 130 |
| RA116T412 | MASTER DUPLEX PLUS 3P AFO SX AB | 20" | 3/4" | 571 | 275 | 130 |
| RA116T712 | MASTER DUPLEX PLUS 3P BFO SX AB | 20" | 1" | 571 | 275 | 130 |

塑料BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 进/出口 | | 尺寸毫米 | | |
|-----------|---------------------------------|------------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T512 | MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFP SX AB | 5" | 3/4" | 191 | 275 | 130 |
| RA110T512 | JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFP SX AB | 7" | 3/4" | 241 | 275 | 130 |
| RA112T512 | SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFP SX AB | 10" | 3/4" | 315 | 275 | 130 |
| RA116T512 | MASTER DUPLEX PLUS 3P AFP SX AB | 20" | 3/4" | 571 | 275 | 130 |

塑料NPT螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 进/出口 | | 尺寸毫米 | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T514 | MEDIUM DUPLEX PLUS 3P AFP NPT SX AB | 5" | 3/4" | 191 | 275 | 130 |
| RA110T514 | JUNIOR DUPLEX PLUS 3P AFP NPT SX AB | 7" | 3/4" | 241 | 275 | 130 |
| RA112T612 | SENIOR DUPLEX PLUS 3P AFP NPT SX AB | 10" | 3/4" | 315 | 275 | 130 |
| RA116T612 | MASTER DUPLEX PLUS 3P AFP NPT SX AB | 20" | 3/4" | 571 | 275 | 130 |

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限




TRIPLEX PLUS 3P SX

工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头和环形螺母：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体聚丙烯，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW617 N黄铜



TRIPLEX PLUS 3P SX 透明滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 进/出口 | | 尺寸毫米 | | |
|-----------|----------------------------------|------------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T431 | MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFO SX TS | 5" | 3/4" | 191 | 420 | 130 |
| RA108T731 | MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P BFO SX TS | 5" | 1" | 191 | 420 | 130 |
| RA110T431 | JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO SX TS | 7" | 3/4" | 241 | 420 | 130 |
| RA110T731 | JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO SX TS | 7" | 1" | 241 | 420 | 130 |
| RA112T431 | SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO SX TS | 10" | 3/4" | 315 | 420 | 130 |
| RA112T731 | SENIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO SX TS | 10" | 1" | 315 | 420 | 130 |
| RA116T431 | MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFO SX TS | 20" | 3/4" | 571 | 420 | 130 |
| RA116T731 | MASTER TRIPLEX PLUS 3P BFO SX TS | 20" | 1" | 571 | 420 | 130 |

塑料BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 进/出口 | | 尺寸毫米 | | |
|-----------|----------------------------------|------------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T531 | MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFP SX TS | 5" | 3/4" | 191 | 420 | 130 |
| RA108T831 | MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P BFP SX TS | 5" | 1" | 191 | 420 | 130 |
| RA110T531 | JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP SX TS | 7" | 3/4" | 241 | 420 | 130 |
| RA110T831 | JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P BFP SX TS | 7" | 1" | 241 | 420 | 130 |
| RA112T531 | SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP SX TS | 10" | 3/4" | 315 | 420 | 130 |
| RA112T831 | SENIOR TRIPLEX PLUS 3P BFP SX TS | 10" | 1" | 315 | 420 | 130 |
| RA116T531 | MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFP SX TS | 20" | 3/4" | 571 | 420 | 130 |
| RA116T831 | MASTER TRIPLEX PLUS 3P BFP SX TS | 20" | 1" | 571 | 420 | 130 |


塑料NPT螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 进/出口 | | 尺寸毫米 | | |
|-----------|--------------------------------------|------------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T533 | MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT SX TS | 5" | 3/4" | 191 | 420 | 130 |
| RA110T533 | JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT SX TS | 7" | 3/4" | 241 | 420 | 130 |
| RA112T533 | SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT SX TS | 10" | 3/4" | 315 | 420 | 130 |
| RA116T533 | MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT SX TS | 20" | 3/4" | 571 | 420 | 130 |

非常规尺寸有最小起订量：

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限



工作条件

最大工作压力:
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8,6 bar (125 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 机头和环形螺母: 增强聚丙烯
 壳体: PET
 O型圈: EPDM
 通气阀: 阀体聚丙烯, O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹: CW617 N黄铜

TRIPLEX PLUS 3P SX 蓝色滤壳

黄铜BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|----------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T432 | MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFO SX AB | 5" | 3/4" | 191 | 420 | 130 |
| RA108T732 | MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P BFO SX AB | 5" | 1" | 191 | 420 | 130 |
| RA110T432 | JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO SX AB | 7" | 3/4" | 241 | 420 | 130 |
| RA110T732 | JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO SX AB | 7" | 1" | 241 | 420 | 130 |
| RA112T432 | SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFO SX AB | 10" | 3/4" | 315 | 420 | 130 |
| RA112T732 | SENIOR TRIPLEX PLUS 3P BFO SX AB | 10" | 1" | 315 | 420 | 130 |
| RA116T432 | MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFO SX AB | 20" | 3/4" | 571 | 420 | 130 |
| RA116T732 | MASTER TRIPLEX PLUS 3P BFO SX AB | 20" | 1" | 571 | 420 | 130 |

塑料BSP螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|----------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T532 | MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFP SX AB | 5" | 3/4" | 191 | 420 | 130 |
| RA108T832 | MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P BFP SX AB | 5" | 1" | 191 | 420 | 130 |
| RA110T532 | JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP SX AB | 7" | 3/4" | 241 | 420 | 130 |
| RA110T832 | JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P BFP SX AB | 7" | 1" | 241 | 420 | 130 |
| RA112T532 | SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP SX AB | 10" | 3/4" | 315 | 420 | 130 |
| RA112T832 | SENIOR TRIPLEX PLUS 3P BFP SX AB | 10" | 1" | 315 | 420 | 130 |
| RA116T532 | MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFP SX AB | 20" | 3/4" | 571 | 420 | 130 |
| RA116T832 | MASTER TRIPLEX PLUS 3P BFP SX AB | 20" | 1" | 571 | 420 | 130 |

塑料NPT螺纹滤壳

| 编号 | 型号 | 适用的滤芯 | 进/出口 | 尺寸毫米 | | |
|-----------|--------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | | A | B | C |
| RA108T534 | MEDIUM TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT SX AB | 5" | 3/4" | 191 | 420 | 130 |
| RA110T534 | JUNIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT SX AB | 7" | 3/4" | 241 | 420 | 130 |
| RA112T534 | SENIOR TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT SX AB | 10" | 3/4" | 315 | 420 | 130 |
| RA116T534 | MASTER TRIPLEX PLUS 3P AFP NPT SX AB | 20" | 3/4" | 571 | 420 | 130 |

非常规尺寸有最小起订量:

- 适用于长度为508毫米滤芯的RT滤壳

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限